

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, MF: M65X0,5****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130020 M65X0,5 |
| GTIN                | 4062406025878  |
| Artikelklasse       | 10N            |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2184

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,5 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 64,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Gevindstigning  | 0,5 mm     |
| Samlet længde L | 160 mm     |
| Gevind-Ø        | 65 mm      |
| Toleranceklasse | ISO 1 4H   |
| Toleranceklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H   |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Toleranceklasse            | ISO 2X 6HX                      |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                        |
| Toleranceklasse            | ISO 3 6G                        |
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                      |
| Toleranceklasse            | 7H                              |
| Toleranceklasse            | 7HX                             |
| Toleranceklasse            | 7G                              |
| Toleranceklasse            | 7GX                             |
| Toleranceklasse            | 6H +0,05                        |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                        |
| Antal skær Z               | 6                               |
| Antal spånnoter            | 6                               |
| Skaffirkant □              | 39 mm                           |
| Skæremateriale             | HSS                             |
| Gevinddybde                | 97,5 mm                         |
| Kernehul-Ø                 | 64,5 mm                         |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 50 mm                           |
| Norm                       | DIN 2184                        |
| Gevindtype                 | M                               |
| Gevindstørrelse            | M65×0,5                         |
| Belægning                  | ubelagt                         |
| Flankevinkel               | 60 grader                       |
| Gevindstandard             | DIN 13                          |
| Skærfasform                | C                               |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9            |
| Indvendig køling           | nej                             |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved gennemgangshul |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul        |
| Skæreretning               | højre                           |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering             | uden   |
| Produkttype           | Snittapper                                     |