

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, MF: M56X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130021 M56X1,5
GTIN	4062406027674
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2184

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D_s: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 54,5 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	40 mm
Gevind-Ø	56 mm
Antal spånnoter	6
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,10
Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	84 mm
Skafffirkant □	32 mm
Samlet længde L	140 mm
Kernehul-Ø	54,5 mm
Antal skær Z	6
Norm	DIN 2184
Gevindstigning	1,5 mm
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M56×1,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bundhul

Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper