

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, MF: M60X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130021 M60X0,75
GTIN	4062406027841
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2184

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,75 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 45 mm

Skaftfirkant □: 35 mm

Kernehul-Ø: 59,25 mm

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,20

Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,10
Samlet længde L	160 mm
Skaft-Ø D _s	45 mm
Gevinddybde	90 mm
Skaftfirkant □	35 mm
Skæremateriale	HSS
Antal spånnoter	6
Gevindstigning	0,75 mm
Norm	DIN 2184
Kernehul-Ø	59,25 mm
Antal skær Z	6
Gevind-Ø	60 mm
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M60×0,75
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bundhul

Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper