

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, MF: M72X6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130021 M72X6
GTIN	4062406028428
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2184

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 6 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 66 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	8
Gevind-Ø	72 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,10
Skaftfirkant □	39 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Norm	DIN 2184
Samlet længde L	160 mm
Skæremateriale	HSS
Gevindstigning	6 mm
Kernehul-Ø	66 mm
Gevinddybde	108 mm
Antal skær Z	8
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M72×6
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre

Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper