

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, TiN, MF: M105X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130025 M105X1,5
GTIN	4062406031589
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2184

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 56 mm

Skaftfirkant □: 44 mm

Kernehul-Ø: 103,5 mm

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 2184
Gevind-Ø	105 mm
Antal skær Z	12
Antal spånnoter	12
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,10
Gevindstigning	1,5 mm
Kernehul-Ø	103,5 mm
Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	157,5 mm
Skaft-Ø D _s	56 mm
Skaftfirkant □	44 mm
Samlet længde L	180 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M105×1,5
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper