

Garant
Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, MF: M78X1,5

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130026 M78X1,5
GTIN	4062406033040
Artikelklasse	10N

Beskrivelse
Bemærk:

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2184

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 160 mm

 Skaft-Ø D_s: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 76,5 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	39 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,20

Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,10
Antal spånnoter	8
Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	117 mm
Norm	DIN 2184
Antal skær Z	8
Gevindstigning	1,5 mm
Samlet længde L	160 mm
Skaft-Ø D _s	50 mm
Gevind-Ø	78 mm
Kernehul-Ø	76,5 mm
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M78×1,5
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	Venstre

Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper