

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, MF: M95X4****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130026 M95X4 |
| GTIN | 4062406033576 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2184

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 4 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 56 mm

Skaftfirkant □: 44 mm

Kernehul-Ø: 91 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|----------|
| Skæremateriale | HSS |
| Gevind-Ø | 95 mm |
| Gevinddybde | 142,5 mm |
| Antal skær Z | 10 |
| Skaftfirkant □ | 44 mm |
| Skaft-Ø D _s | 56 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Norm | DIN 2184 |
| Antal spånnoter | 10 |
| Gevindstigning | 4 mm |
| Toleranceklasse | ISO 1 4H |
| Toleranceklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H |
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX |
| Toleranceklasse | 6H +0,20 |
| Toleranceklasse | ISO 3 6G |
| Toleranceklasse | ISO 3X 6GX |
| Toleranceklasse | 7H |
| Toleranceklasse | 7HX |
| Toleranceklasse | 7G |
| Toleranceklasse | 7GX |
| Toleranceklasse | 6H +0,05 |
| Toleranceklasse | 6H +0,10 |
| Samlet længde L | 180 mm |
| Kernehul-Ø | 91 mm |
| Gevindtype | MF-LH |
| Gevindstørrelse | M95×4 |
| Belægning | TiN |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | DIN 13 |
| Skærfasform | C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul |
| Skæreretning | Venstre |

| | |
|-----------------------|--|
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |