

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M18X2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130015 M18X2
GTIN	4062406019365
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D_s: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 16 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	45 mm
Norm	DIN 376
Kernehul-Ø	16 mm
Gevindstigning	2 mm
Skaft-Ø D _s	14 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H

Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Antal skær Z	3
Skafffirkant □	11 mm
Samlet længde L	125 mm
Gevind-Ø	18 mm
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M18×2
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper