

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M2,2X0,25****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 130015 M2,2X0,25 |
| GTIN | 4062406018320 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|------------|
| Norm | DIN 371 |
| Gvindstigning | 0,25 mm |
| Toleranceklasse | ISO 1 4H |
| Toleranceklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H |
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX |
| Toleranceklasse | 6H +0,05 |
| Toleranceklasse | 6H +0,20 |
| Toleranceklasse | ISO 3 6G |
| Toleranceklasse | ISO 3X 6GX |
| Toleranceklasse | 7H |
| Toleranceklasse | 7HX |
| Toleranceklasse | 7G |

| | |
|----------------------------|--|
| Toleranceklasse | 7GX |
| Toleranceklasse | 6H +0,10 |
| Skæremateriale | HSS E |
| Gevinddybde | 5,5 mm |
| Antal spånnoter | 3 |
| Skafftirkant □ | 2,1 mm |
| Samlet længde L | 45 mm |
| Skaft-Ø D _s | 2,8 mm |
| Gevind-Ø | 2,2 mm |
| Antal skær Z | 3 |
| Kernehul-Ø | 1,95 mm |
| Gevindtype | M |
| Gevindstørrelse | M2,2×0,25 |
| Belægning | TiN |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | DIN 13 |
| Skærfasform | C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |