

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M15X1,25****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130015 M15X1,25 |
| GTIN                | 4062406019105   |
| Artikelklasse       | 10N             |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Gvinddybde             | 37,5 mm    |
| Norm                   | DIN 376    |
| Kernehul-Ø             | 13,75 mm   |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 12 mm      |
| Skæremateriale         | HSS E      |
| Skaftfirkant □         | 9 mm       |
| Gvindstigning          | 1,25 mm    |
| Toleranceklasse        | ISO 1 4H   |
| Toleranceklasse        | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse        | ISO 2 6H   |
| Toleranceklasse        | ISO 2X 6HX |
| Toleranceklasse        | 6H +0,05   |
| Toleranceklasse        | 6H +0,20   |

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Toleranceklasse            | ISO 3 6G                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                                     |
| Toleranceklasse            | 7H                                             |
| Toleranceklasse            | 7HX                                            |
| Toleranceklasse            | 7G                                             |
| Toleranceklasse            | 7GX                                            |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                       |
| Gevind-Ø                   | 15 mm                                          |
| Samlet længde L            | 110 mm                                         |
| Antal skær Z               | 3                                              |
| Antal spånnoter            | 3                                              |
| Gevindtype                 | M                                              |
| Gevindstørrelse            | M15×1,25                                       |
| Belægning                  | TiN                                            |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | DIN 13                                         |
| Skærfasform                | C                                              |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej                                            |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul                         |
| Skæreretning               | højre                                          |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden                                           |
| Produkttype                | Snittapper                                     |