

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M17X2****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130015 M17X2  |
| GTIN                | 4062406019280 |
| Artikelklasse       | 10N           |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 15 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Antal skær Z    | 3      |
| Kernehul-Ø      | 15 mm  |
| Gevindstigning  | 2 mm   |
| Antal spånnoter | 3      |
| Samlet længde L | 125 mm |
| Gevind-Ø        | 17 mm  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Skæremateriale             | HSS E                                       |
| Skaftfirkant □             | 11 mm                                       |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 14 mm                                       |
| Gevinddybde                | 42,5 mm                                     |
| Norm                       | DIN 376                                     |
| Toleranceklasse            | ISO 1 4H                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 1X 4HX                                  |
| Toleranceklasse            | ISO 2 6H                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 2X 6HX                                  |
| Toleranceklasse            | 6H +0,05                                    |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 3 6G                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                                  |
| Toleranceklasse            | 7H  |
| Toleranceklasse            | 7HX   |
| Toleranceklasse            | 7G  |
| Toleranceklasse            | 7GX   |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                    |
| Gevindtype                 | M   |
| Gevindstørrelse            | M17×2                                       |
| Belægning                  | TiN   |
| Flankevinkel               | 60 grader                                   |
| Gevindstandard             | DIN 13                                      |
| Skærfasform                | C   |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                        |
| Indvendig køling           | nej   |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul                      |
| Skæreretning               | højre                                       |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper