

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M23X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130015 M23X0,5
GTIN	4062406019716
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	160 mm
Skaft-Ø D _s	18 mm
Gvinddybde	57,5 mm
Gvind-Ø	23 mm
Gvindstigning	0,5 mm
Norm	DIN 376
Kernehul-Ø	22,5 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20

Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Skaftfirkant □	14,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M23×0,5
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper