

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M2X0,4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130015 M2X0,4
GTIN	4062406018306
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	1,6 mm
Gvinddybde	5 mm
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 371
Samlet længde L	45 mm
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Gvind-Ø	2 mm
Skæremateriale	HSS E
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX

Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Gevindstigning	0,4 mm
Skafffirkant □	2,1 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M2×0,4
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper