

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M44X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130015 M44X0,75
GTIN	4062406021276
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	44 mm
Gevinddybde	110 mm
Skaftfirkant <input type="checkbox"/>	29 mm
Antal skær Z	4
Kernehul-Ø	43,25 mm
Samlet længde L	220 mm
Norm	DIN 376
Antal spånnoter	4
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Gevindstigning	0,75 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M44×0,75
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper