

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M27X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130015 M27X0,75
GTIN	4062406020033
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10

Antal spånnoter	4
Skafftirkant □	16 mm
Kernehul-Ø	26,25 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	27 mm
Gevinddybde	67,5 mm
Norm	DIN 376
Gevindstigning	0,75 mm
Samlet længde L	160 mm
Antal skær Z	4
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M27×0,75
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter