

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M3,5X0,6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130015 M3,5X0,6
GTIN	4062406018436
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	3
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX

Toleranceklasse	6H +0,10
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Skaftfirkant □	3 mm
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	2,9 mm
Samlet længde L	56 mm
Antal spånnoter	3
Gvinddybde	8,75 mm
Gvindstigning	0,6 mm
Gvind-Ø	3,5 mm
Norm	DIN 371
Gvindtype	M
Gvindstørrelse	M3,5×0,6
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gvindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper