

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M4,5X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130015 M4,5X0,75
GTIN	4062406018498
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Norm	DIN 371
Gevind-Ø	4,5 mm
Kernehul-Ø	3,75 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,75 mm
Samlet længde L	70 mm
Gevinddybde	11,25 mm
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D _s	6 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Skaftfirkant ☐	4,9 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M4,5×0,75
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper