

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M41X0,5****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130015 M41X0,5 |
| GTIN                | 4062406021139  |
| Artikelklasse       | 10N            |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 32 mm      |
| Antal spånnoter        | 4          |
| Samlet længde L        | 200 mm     |
| Kernehul-Ø             | 40,5 mm    |
| Toleranceklasse        | ISO 1 4H   |
| Toleranceklasse        | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse        | ISO 2 6H   |
| Toleranceklasse        | ISO 2X 6HX |
| Toleranceklasse        | 6H +0,05   |
| Toleranceklasse        | 6H +0,20   |
| Toleranceklasse        | ISO 3 6G   |
| Toleranceklasse        | ISO 3X 6GX |
| Toleranceklasse        | 7H         |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Toleranceklasse            | 7HX                                         |
| Toleranceklasse            | 7G                                          |
| Toleranceklasse            | 7GX                                         |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                    |
| Skaktfirkant □             | 24 mm                                       |
| Gevindstigning             | 0,5 mm                                      |
| Gevind-Ø                   | 41 mm                                       |
| Antal skær Z               | 4                                           |
| Gevinddybde                | 102,5 mm                                    |
| Skæremateriale             | HSS E                                       |
| Norm                       | DIN 376                                     |
| Gevindtype                 | M                                           |
| Gevindstørrelse            | M41×0,5                                     |
| Belægning                  | TiN                                         |
| Flankevinkel               | 60 grader                                   |
| Gevindstandard             | DIN 13                                      |
| Skærfasform                | C                                           |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                        |
| Indvendig køling           | nej                                         |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul                      |
| Skæreretning               | højre                                       |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden                                        |
| Produkttype                | Snitter                                     |