

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, MF: M2,2X0,2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130016 M2,2X0,2
GTIN	4062406021900
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage
Mindste ordremængde: 25 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: MF-LH
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 371
Toleranceklasse: ISO 1 4H
Toleranceklasse: ISO 1X 4HX
Toleranceklasse: ISO 2 6H
Gevindstigning: 0,2 mm
Samlet længde L: 45 mm
Skaft-Ø D_s : 2,8 mm
Skaftfirkant \square : 2,1 mm
Kernehul-Ø: 2 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	5,5 mm
Samlet længde L	45 mm
Gevindstigning	0,2 mm
Gevind-Ø	2,2 mm
Skaft-Ø D_s	2,8 mm
Norm	DIN 371

Antal skær Z	3
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Skafftirkant □	2,1 mm
Kernehul-Ø	2 mm
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M2,2×0,2
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper