

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, MF: M1,8X0,25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130016 M1,8X0,25
GTIN	4062406021849
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,25 mm

Samlet længde L: 40 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 1,55 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	2
Kernehul-Ø	1,55 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Samlet længde L	40 mm
Gevind-Ø	1,8 mm
Skafffirkant □	2,1 mm
Gevinddybde	4,5 mm
Norm	DIN 371
Antal spånnoter	2
Gevindstigning	0,25 mm
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M1,8×0,25
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper