

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, MF: M3,5X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130016 M3,5X0,5
GTIN	4062406022013
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,5 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 4 mm

Skaftfirkant □: 3 mm

Kernehul-Ø: 3 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	3 mm
Antal skær Z	3
Norm	DIN 371
Skaftfirkant □	3 mm
Gevinddybde	8,75 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H

Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	56 mm
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	3,5 mm
Skaft-Ø D _s	4 mm
Gevindstigning	0,5 mm
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M3,5×0,5
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper