

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, MF: M1,2X0,25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130016 M1,2X0,25
GTIN	4062406021764
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,25 mm

Samlet længde L: 40 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 0,95 mm

**Teknisk beskrivelse**

Norm	DIN 371
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Gevinddybde	3 mm
Antal spånnoter	2
Gevind-Ø	1,2 mm
Skæremateriale	HSS E

Antal skær Z	2
Kernehul-Ø	0,95 mm
Gevindstigning	0,25 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Skæftfirkant □	2,1 mm
Samlet længde L	40 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M1,2×0,25
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper