

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M6X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130015 M6X0,75
GTIN	4062406018566
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G

Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Gevindstigning	0,75 mm
Gevinddybde	15 mm
Skafffirkant □	4,9 mm
Samlet længde L	80 mm
Norm	DIN 371
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	5,25 mm
Gevind-Ø	6 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Gevindtype	M
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper