

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 1-8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 1-8
GTIN	4062406035440
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 25,4 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 22,15 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant □	16 mm
Antal skær Z	4
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	25,4 mm
Antal spånnoter	4
Gevinddybde	76,2 mm
Gevindstigning	3,175 mm

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Samlet længde L	160 mm
Kernehul-Ø	22,15 mm
Gevindgange pr. tomme	8
Norm	DIN 376
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	1-8 UNC
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper