

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.5/16-8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 1.5/16-8
GTIN	4062406038007
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 33,338 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 30,3 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	200 mm
Antal spånnoter	4
Gevindgange pr. tomme	8
Gevinddybde	66,69 mm
Gevindstigning	3,175 mm
Kernehul-Ø	30,3 mm
Antal skær Z	4

Gevind-Ø	33,338 mm
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D _s	28 mm
Skaftfirkant □	22 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.5/16-8 UN LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter