

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 1-10
GTIN	4062406037673
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage  
Mindste ordremængde: 1 stk.  
Specialudførelse - kan ikke tages retur  
Gevindtype: UNS-LH  
Skæremateriale: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gevindgange pr. tomme: 10  
Gevind-Ø: 25,4 mm  
Samlet længde L: 160 mm  
Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm  
Skaftfirkant □: 16 mm  
Kernehul-Ø: 23 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	23 mm
Samlet længde L	160 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	76,2 mm
Norm	DIN 376
Gevindstigning	2,54 mm
Gevind-Ø	25,4 mm

Skafftirkant □	16 mm
Antal skær Z	4
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Gevindgange pr. tomme	10
Antal spånnoter	4
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	1-10 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper