

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 3/8-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 3/8-27
GTIN	4062406034726
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage  
Mindste ordremængde: 3 stk.  
Specialudførelse - kan ikke tages retur  
Gevindtype: UNS  
Skæremateriale: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gevindgange pr. tomme: 27  
Gevind-Ø: 9,525 mm  
Samlet længde L: 100 mm  
Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm  
Skaftfirkant □: 8 mm  
Kernehul-Ø: 8,7 mm

**Teknisk beskrivelse**

Norm	DIN 371
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	9,525 mm
Gevindgange pr. tomme	27
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Kernehul-Ø	8,7 mm

Skafftirkant □	8 mm
Samlet længde L	100 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,94 mm
Gevinddybde	28,59 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	3/8-27 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper