

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.1/4-8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 1.1/4-8
GTIN	4062406037949
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 31,75 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 25 mm

Skaftfirkant □: 20 mm

Kernehul-Ø: 28,8 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	4
Norm	DIN 376
Gevindstigning	3,175 mm
Gevindgange pr. tomme	8
Gevind-Ø	31,75 mm
Skaft-Ø D _s	25 mm
Samlet længde L	180 mm

Gevinddybde	63,5 mm
Antal skær Z	4
Skafffirkant □	20 mm
Kernehul-Ø	28,8 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.1/4-8 UN LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper