

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 3/8-32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 3/8-32
GTIN	4062406034719
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 32

Gevind-Ø: 9,525 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Skaftfirkant □: 8 mm

Kernehul-Ø: 8,85 mm

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	100 mm
Antal spånnoter	3
Skaftfirkant □	8 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	28,59 mm
Gevindgange pr. tomme	32
Norm	DIN 371

Kernehul-Ø	8,85 mm
Gevind-Ø	9,525 mm
Gevindstigning	0,794 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Antal skær Z	3
Gevindtype	UNEF
Gevindstørrelse	3/8-32 UNEF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper