

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 3/4-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 3/4-20
GTIN	4062406035150
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 19,05 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D_s: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 18 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Skaft-Ø D _s	14 mm
Gevindgange pr. tomme	20
Kernehul-Ø	18 mm
Skaftfirkant □	11 mm
Gevinddybde	57,15 mm
Norm	DIN 376

Samlet længde L	125 mm
Gevindstigning	1,27 mm
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	19,05 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	UNEF
Gevindstørrelse	3/4-20 UNEF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper