

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 9/16-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 9/16-18
GTIN	4062406034979
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 14,29 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 12,9 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 376
Gevindstigning	1,411 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Skaftfirkant □	9 mm

Gevind-Ø	14,29 mm
Gevinddybde	57,16 mm
Samlet længde L	110 mm
Gevindgange pr. tomme	18
Kernehul-Ø	12,9 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	9/16-18 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper