

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 3/8-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 3/8-27
GTIN	4062406036966
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	9,525 mm
Kernehul-Ø	8,7 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Skaftfirkant □	8 mm
Gevinddybde	28,59 mm
Samlet længde L	100 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gevindgange pr. tomme	27
Norm	DIN 371
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,941 mm
Gevindtype	UNS-LH

Gevindstørrelse	3/8-27 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter