

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 3/4-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 3/4-27
GTIN	4062406037376
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Skafftirkant <input type="checkbox"/>	11 mm
Gevindstigning	0,941 mm
Norm	DIN 376
Gevind-Ø	19,05 mm
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Gevindgange pr. tomme	27
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Kernehul-Ø	18,2 mm
Samlet længde L	125 mm
Gevinddybde	57,15 mm
Gevindtype	UNS-LH

Gevindstørrelse	3/4-27 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter