

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.5/16-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 1.5/16-12
GTIN	4062406037994
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 33,338 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 31,3 mm

**Teknisk beskrivelse**

Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	4
Gevindgange pr. tomme	12
Samlet længde L	200 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Gevindstigning	2,117 mm

Gevind-Ø	33,338 mm
Skafftirkant □	22 mm
Kernehul-Ø	31,3 mm
Antal skær Z	4
Gevinddybde	66,69 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.5/16-12 UN LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter