

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1/4-56****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 1/4-56
GTIN	4062406036768
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage
Mindste ordremængde: 3 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: UNS-LH
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 371
Gevindgange pr. tomme: 56
Gevind-Ø: 6,35 mm
Samlet længde L: 80 mm
Skaft-Ø D_s: 7 mm
Skaftfirkant □: 5,5 mm
Kernehul-Ø: 5,95 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 371
Antal skær Z	3
Skaftfirkant □	5,5 mm
Gevindgange pr. tomme	56
Gevind-Ø	6,35 mm
Gevinddybde	19,05 mm

Samlet længde L	80 mm
Gevindstigning	0,454 mm
Kernehul-Ø	5,95 mm
Skaft-Ø D _s	7 mm
Antal spånnoter	3
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	1/4-56 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper