

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 5/16-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 5/16-24
GTIN	4062406034665
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 7,94 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Skaftfirkant □: 6,2 mm

Kernehul-Ø: 6,9 mm

**Teknisk beskrivelse**

Norm	DIN 371
Gevinddybde	23,82 mm
Antal spånnoter	3
Skaftfirkant □	6,2 mm
Kernehul-Ø	6,9 mm
Gevindstigning	1,058 mm
Gevind-Ø	7,94 mm

Samlet længde L	90 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindgange pr. tomme	24
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Antal skær Z	3
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	5/16-24 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper