

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 5/8-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 5/8-14
GTIN	4062406037307
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 15,88 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 14,2 mm

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 376
Samlet længde L	110 mm
Antal spånnoter	3
Skaftfirkant □	9 mm
Kernehul-Ø	14,2 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Gevindstigning	1,814 mm

Gevindgange pr. tomme	14
Gevind-Ø	15,88 mm
Antal skær Z	3
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	47,64 mm
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	5/8-14 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper