

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 9/16-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 9/16-24
GTIN	4062406034955
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage
Mindste ordremængde: 2 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: UNEF
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 376
Gevindgange pr. tomme: 24
Gevind-Ø: 14,29 mm
Samlet længde L: 110 mm
Skaft-Ø D_s: 11 mm
Skaftfirkant □: 9 mm
Kernehul-Ø: 13,4 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	57,16 mm
Gevindstigning	1,058 mm
Skaft-Ø D _s	11 mm
Gevindgange pr. tomme	24
Kernehul-Ø	13,4 mm
Norm	DIN 376
Antal skær Z	3

Skafftirkant □	9 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	110 mm
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	14,29 mm
Gevindtype	UNEF
Gevindstørrelse	9/16-24 UNEF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter