

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 5/16-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 5/16-27
GTIN	4062406034658
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	7,1 mm
Antal skær Z	3
Samlet længde L	90 mm
Gevindgange pr. tomme	27
Gevind-Ø	7,94 mm
Norm	DIN 371
Gevinddybde	23,79 mm
Gevindstigning	0,941 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaffirkant □	6,2 mm
Skraft-Ø D _s	8 mm
Gevindtype	UNS

Gevindstørrelse	5/16-27 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper