

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 1-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 1-27
GTIN	4062406035365
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Skafftirkant <input type="checkbox"/>	16 mm
Gevindstigning	0,941 mm
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Antal spånnoter	4
Gevinddybde	76,2 mm
Samlet længde L	160 mm
Gevind-Ø	25,4 mm
Antal skær Z	4
Gevindgange pr. tomme	27
Kernehul-Ø	24,5 mm
Gevindtype	UNS

Gevindstørrelse	1-27 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter