

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 5/16-32****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130030 5/16-32 |
| GTIN | 4062406034641 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 32

Gevind-Ø: 7,94 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D_s: 8 mm

Skaftfirkant □: 6,2 mm

Kernehul-Ø: 7,25 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|---------|
| Gevind-Ø | 7,94 mm |
| Skaftfirkant □ | 6,2 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Skæremateriale | HSS E |
| Skaft-Ø D _s | 8 mm |
| Antal skær Z | 3 |
| Kernehul-Ø | 7,25 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Gevindstigning | 0,794 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 32 |
| Antal spånnoter | 3 |
| Samlet længde L | 90 mm |
| Gevinddybde | 23,79 mm |
| Gevindtype | UNEF |
| Gevindstørrelse | 5/16-32 UNEF |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3xD ved gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |