

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 7/16-27****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130031 7/16-27 |
| GTIN | 4062406037031 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Skafftirkant <input type="checkbox"/> | 7 mm |
| Gevindstigning | 0,941 mm |
| Skafft-Ø D _s | 9 mm |
| Kernehul-Ø | 10,2 mm |
| Skæremateriale | HSS E |
| Antal skær Z | 3 |
| Samlet længde L | 110 mm |
| Gevind-Ø | 11,11 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 27 |
| Gevinddybde | 33,33 mm |
| Antal spånnoter | 3 |
| Norm | DIN 376 |
| Gevindtype | UNS-LH |

| | |
|----------------------------|--|
| Gevindstørrelse | 7/16-27 UNS LH |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul |
| Skæreretning | Venstre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |