

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 1.5/16-8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 1.5/16-8
GTIN	4062406035761
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 33,338 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 30,3 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	4
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Gevindstigning	3,175 mm
Skaftfirkant □	22 mm
Norm	DIN 376
Gevinddybde	66,69 mm

Gevindgange pr. tomme	8
Samlet længde L	200 mm
Gevind-Ø	33,338 mm
Antal spånnoter	4
Kernehul-Ø	30,3 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	1.5/16-8 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper