

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 1/4-27****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130030 1/4-27 |
| GTIN | 4062406034580 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|----------|
| Skæremateriale | HSS E |
| Gevindgange pr. tomme | 27 |
| Gevinddybde | 19,05 mm |
| Gevindstigning | 0,941 mm |
| Gevind-Ø | 6,35 mm |
| Samlet længde L | 80 mm |
| Kernehul-Ø | 5,45 mm |
| Antal skær Z | 3 |
| Antal spånnoter | 3 |
| Skafftirkant □ | 5,5 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Skraft-Ø D _s | 7 mm |
| Gevindtype | UNS |

| | |
|----------------------------|---|
| Gevindstørrelse | 1/4-27 UNS |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snitter |