

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 5/16-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 5/16-27
GTIN	4062406036898
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	7,94 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Gevindgange pr. tomme	27
Gevinddybde	23,79 mm
Skaftfirkant □	6,2 mm
Gevindstigning	0,941 mm
Samlet længde L	90 mm
Kernehul-Ø	7,1 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	8 mm
Gevindtype	UNS-LH

Gevindstørrelse	5/16-27 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter