

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 1.7/16-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 1.7/16-12
GTIN	4062406040369
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 36,512 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 34,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	4
Gevindgange pr. tomme	12
Skaft-Ø D _s	28 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	200 mm
Gevind-Ø	36,512 mm
Kernehul-Ø	34,5 mm

Norm	DIN 376
Gevinddybde	73 mm
Gevindstigning	2,117 mm
Skafffirkant □	22 mm
Antal skær Z	4
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	1.7/16-12 UN
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper