

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.3/4-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 1.3/4-18
GTIN	4062406038427
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 44,45 mm

Samlet længde L: 220 mm

Skaft-Ø D_s: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 43,25 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	220 mm
Skaftfirkant □	29 mm
Kernehul-Ø	43,25 mm
Skaft-Ø D _s	36 mm
Gevindgange pr. tomme	18
Antal spånnoter	4
Antal skær Z	4
Gevinddybde	88,9 mm

Gevind-Ø	44,45 mm
Norm	DIN 376
Gevindstigning	1,411 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	1.3/4-18 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper