

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: NO.5-40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 NO.5-40
GTIN	4062406038816
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 40

Gevind-Ø: 3,18 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,59 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Skaftfirkant □	2,7 mm
Antal spånnoter	3
Skaft-Ø D _s	3,5 mm
Kernehul-Ø	2,59 mm
Gevindstigning	0,635 mm

Samlet længde L	56 mm
Gevinddybde	9,54 mm
Gevindgange pr. tomme	40
Norm	DIN 371
Gevind-Ø	3,18 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	5-40 UNC
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper