

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 13/16-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 13/16-16
GTIN	4062406039707
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 20,638 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 19,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	20,638 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Gevindgange pr. tomme	16
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	140 mm
Gevindstigning	1,588 mm
Gevinddybde	41,3 mm

Norm	DIN 376
Kernehul-Ø	19,1 mm
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Skæftfirkant □	14,5 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	13/16-16 UN
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper