

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: NO.10-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 NO.10-24
GTIN	4062406038922
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 4,83 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 3,82 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	6 mm
Norm	DIN 371
Skaftfirkant □	4,9 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gevindgange pr. tomme	24
Gevinddybde	14,49 mm

Gevind-Ø	4,83 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	70 mm
Kernehul-Ø	3,82 mm
Gevindstigning	1,058 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	10-24 UNC
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter